



ASSYST bvba / A.S.O.W. bvba
Hellegatstraat 13a - 2590 Berlaar - België
Tel: +32 495 50 61 14 / +32 496 83 70 27
Website: www.assyst.org / www.artsuppliesonweb.com
Email: ao@assyst.org / vera.opsommer@assyst.org

LIQUID GLASS RESIN

OMSCHRIJVING:

Transparante vloeibare hars met kristaleffect (1:1).
PRODUCT VOOR PROFESSIONEEL GEBRUIK.

PRODUCTEIGENSCHAPPEN:

Transparante vloeibare hars met een innovatieve formule, alcoholvrij en veiliger, gemakkelijk te gebruiken voor glanzende creaties met kristaleffect die na verloop van tijd niet vergelen. Ook ideaal voor beginners en onervaren mensen.

EENVOUDIG IN GEBRUIK:

Meng de 2 componenten met de juiste katalyseverhouding (1:1 = 100g component A + 100g component B) om het product gebruiksklaar te hebben; Gemakkelijk te kleuren met specifieke kleurstoffen voor harsen. Maximum aanbevolen dikte: 3 cm, maar op basis van het totale oppervlak kunt u tot 5 cm per vierkante meter gaan.

VEILIG:

Dankzij de innovatieve formule is het vrij van alcohol, geen BPA (geen bisfenol A) en produceert het geen dampen tijdens katalyse.

UITSTEKEND BESTAND TEGEN EXTERNE MIDDELEN:

Het speciale UV-filter voorkomt vergeling veroorzaakt door de ultraviolette stralen van de zon; De kristallijne transparantie zorgt voor een vitrificerend effect dat nog nooit eerder is vertoond.

UITSTEKENDE MECHANISCHE EIGENSCHAPPEN:

De viscositeit maakt gieten mogelijk zonder luchtbellen op te nemen, wat een uitstekende verwerkbaarheid mogelijk maakt, zowel op oppervlakken als met siliconen mallen.

Ideaal voor het maken van artistieke werken in hars zoals Geodes of Materic Paintings, juwelen, creaties en decoraties in transparante en briljante hars en om het kristaleffect te reproduceren.

Dankzij zijn schittering en transparantie is het ideaal voor het incorporeren van objecten. Met de toevoeging van kleurstoffen voor harsen is het mogelijk om zeer specifieke effecten te creëren. Het product hardt uit in 8-10 uur (afhankelijk van de buitentemperatuur en vochtigheid), vergeelt niet (speciaal UV-filter), zelfnivellerend en kan voor de meest uiteenlopende toepassingen worden gebruikt.

OPSLAG:

Het is raadzaam om de hars op een variabele temperatuur tussen 18°C-25°C te bewaren en vochtige plaatsen te vermijden.

Gebruik altijd met handschoenen en in aanwezigheid van een volwassene.